ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Линейка лазерных платформ Duetto MT

Серия лазерных установок нового поколения на основе александрита и недиома с длиной волны 755/1064 нм



Лазеры Duetto MT (Mixed Technology) - серия лазерных установок нового поколения на основе александрита и недиома для эпиляции на всех фототипах кожи, удаления сосудов и омоложения гибридным излучением длиной волны 755/1064 нм.

При проведении процедур возможно использовать как световую волну одной длины, так и излучение нескольких волн одновременно. Комбинированное и одновременное использование световой волны различной длины дает возможность выработать индивидуальную схему для каждого пациента для достижения максимального результата без каких-либо побочных эффектов.

Гибридная (смешанная) технология в сочетании с большой площадью лечебного пятна, широким диапазоном изменения частоты и ширины лазерного импульса делает Duetto MT одной из самых совершенных установок в косметологии для удаления нежелательных волос, а дополнительная комплектация насадками TWAIN преобразует аппарат в универсальную лазерную установку.

Mixed Technology - дуэт двух волн.

Технология гибридного излучения Quanta System заполняет весь диапазон процедур эпиляции и удаления сосудистой патологии на светлых и темных фототипах кожи. Врач-косметолог выбирает режим воздействия (одна волна, одновременное или попеременное воздействие двумя волнами), легко адаптируясь к индивидуальным особенностям пациента.

Клинические исследования доказали, что одновременное использование двух волн показывает отличные результаты в перманентном удалении волос при повышенной безопасности. Патентованная технология позволяет «смешивать» две волны в один луч с возможностью регулировки потока энергии и длительности импульса.

Синергия воздействия двух волн полностью денатурирует волосяной фолликул, не затрагивая окружающие ткани даже в темной коже. Благодаря понижению мощности излучения эпидермальная температура снижается до безопасных показателей.

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

При удалении сосудистой патологии гибридная технология гарантирует наилучший результат из-за пониженной энергии, а также разницы поглощения метагемоглобином и гемоглобином.

Duetto MT. Комфорт и безопасность при всех процедурах.

В основе эффективной лазерной эпиляции лежит резкий рост температуры в волосяном фолликуле. Чем выше уровень температуры, тем больше шансов избавиться от нежелательных волос навсегда.

Однако, большое количество энергии может привести к целому ряду осложнений: боль при процедуре, ожоги, нежелательная пигментация и прочее. Охлаждение обрабатываемой зоны решает проблему перегрева окружающих тканей при эпиляции александритовым лазером.

В лазерной установке Duetto MT можно использовать 2 способа охлаждения – контактным и бесконтактным методом. В классическую рукоятку интегрирована контактная площадка, которая обеспечивает качественное охлаждение глубоких слоев кожи.

Наконечник Skin Cryo предназначен для работы с внешним воздушным охлаждающим устройством Cryo 6. Поток холодного воздуха показывает прекрасный результат при эпиляции и работе на поверхностных слоях кожи.

Duetto MT. Эпиляция и не только ...

Лазер Duetto MT является универсальным инструментом, который охватывает наиболее затребованные процедуры в сфере косметологии и эстетической медицины. Многофункциональность установки обеспечивается не только большим спектром режимов и параметрами воздействия, но и дополнительными модулями.

- Коннектор Twain. Универсальный коннектор для подключения насадок Twain 2940 и Twain IPL;
- Насадка Twain 2940. Эрбиевый лазер с длиной волны 2940 нм рассчитан на проведение процедур лазерной шлифовки с минимальными термическими повреждениями.
- Насадка Twain IPL. Интенсивный импульсный свет в 6 диапазонах и встроенной контактной системой охлаждения.

Лазеры Duetto MT (Mixed Technology) - мелодия двух волн.

[2] URL: http://medexim.ua 6 листопада 2025 року